



## カタログの訂正とお詫び

拝啓、貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜わり厚く御礼申し上げます。  
 この度配布させていただきました“2011 年度版 TASCО 総合カタログ”におきまして誤りがございましたので、訂正のご案内と共にお詫び申し上げます。  
 ご多忙の折、ご迷惑をおかけしますが関係各所にご連絡の程、よろしくお願い申し上げます。

敬具

### P.18 <仕様>訂正

TA110MX 冷媒回収装置 付帯機能

◆自動運転停止機能 0.06MPa(-300 mm Hg) ➡ 自動運転停止機能は付いておりません

### <仕様>

回収可能冷媒	R12, R22, R500, R502, R410A, R404A, R407C, R507A, R134a 及びFC1, FC2, FC3類のフロン系冷媒(可燃性を除く)
電 源	100V 50/60Hz
コンプレッサー	375W (1/2HP) ツインオイルレス
回収方式	気体・半液体・液体 圧縮式冷媒回収方式(吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式です。)
	液体(リキッド) プッシュプル方式(回収機で加圧し液回収する方式です。)
騒音値	65db
真空到達レベル	約0.06MPa (-300mmHg)
付帯機能	◆クリーニング機能(回収機内残冷媒処理機能です。) ◆ <del>自動運転停止機能 0.06MPa (-300mmHg)</del>
本体寸法、重量	330(H)×245(W)×455(D) mm、13.0kg
使用温度範囲	0~39℃
接続可能回収ボンベ	~90kg (100l) フロートセンサー付ボンベ(別売) ◇ウェイトリミッター(別売)使用時~90kg (100l) FC3(別売)
付属品	◆1/4フレアバルブ付チャージホース150cm×2 ◆インレットフィルター×1 ◆R410Aホースアダプタ 5/16Fメス×1/4Fオス ◆アダプタ用ホース×1 ◆回収機ステッカー

※ 商品は予告無く仕様変更ならびに廃番となることがございますがご了承下さい。